

デジタルカタログ  
2023年5月 ヘアライン販売終了  
2024年12月 価格改定反映済み



新壁面デザイン用見切り材

# Edge Bar

[エッジバー]



# Edge Bar エッジバー

精緻な加工で金属調の質感を持つ見切り材「エッジバー」は、3.0mm厚までのタイルやシートを腰壁として施工する際に使用するモールです。スリムな造形で空間創りのディテールを極めるだけでなく、マティルやウッドラインなどの床材と組み合わせることで、空間デザインの可能性を無限に広がります。

## 01 Feature メタリックな質感が魅力 5つのカラーバリエーション



カラーはヘアライン、ホワイト、シャンパン、ブラウン、ブラックの5色。表面の質感はヘアライン調、ソリッド、スクラッチ調という設定で、さまざまなイメージの空間にご利用いただけます。

## 02 Feature 材質は樹脂で施工性も良好 各専用部材も用意



材質はABS樹脂。カッターなど手持ちの工具で簡単に加工でき、施工は両面テープでの貼り付けなので工期の短縮にも貢献。モールに加えて、コーナー、出隅、入隅も揃い、施工性の良さに加えて、デザイン性の高い空間演出が可能です。

## スリムなサイズと金属調の意匠で 腰壁の可能性を大きく広げる

### 03 さまざまな床材と調和する Feature 高いポテンシャル

木目調にも石目調にもマッチする普遍性の高い意匠を採用しているうえ、表面部分サイズは約7mmとスリムでスタイリッシュ。単なる見切り材ではなく、デザインパーツのひとつとして空間の完成度を高めながら、タイルやシートなどの床材と組み合わせてデザインの選択肢を広げるといった無限の可能性を秘めているのです。




呑み込み幅は3mm。これさえクリアすれば、さまざまな床材と組み合わせることが可能です。下部にも施工して意匠性を高めるなど、デザインの幅が大きく広がります。



### 04 特殊UVコートやクリア層で Feature 強く、汚れない壁面に

腰壁にマティルやウッドラインなどを採用すれば、汚れにくく、汚れが簡単に落とせる壁が実現できます。特殊UVコート&エッジバーのコンビは、傷つきやすく汚れやすいビニルクロス等と比べて、建物の価値を長期間維持することができます。



さまざまな利用状況が考えられる施設では腰壁の耐久性と防汚性は重要なポイントです。



エッジバー [シャンパン]  
モール EBA-1003 / コーナー EBB-2003 / 出隅 EBD-4003  
腰壁 / ウッドライン WBA-302  
床 / マティル MBH-229、230、231、232

たとえば  
病院の廊下に  
必要な条件

「腰壁に耐久性が必要」  
「汚れにくい素材がほしい」  
「汚れをすぐに落としたい」

⋮

床材&エッジバー

**耐久性  
&  
防汚性**  
が効果的

## 使う方を思いやるデザインと 機能による配慮を両立

Hospital — 病院や福祉施設 —

たとえば、病院では体調が悪い方の不安を取り除くような優しいデザインと、ストレッチャーなどによるハードな使用状況への対応力を併せ持つ空間デザインが必要です。そんなときに「床材&エッジバー」の組み合わせは、自由なデザインと高い機能性など多様なメリットをもたらします。



エッジバー [ブラウン]  
モール EBA-1004 / 入隅 EBC-3004  
腰壁 / マティル MBE-142  
床 / 飛白 HK-4066M

たとえば  
トイレに  
必要な条件

## 清潔感をキープしながら 落ち着ける空間をコーディネート

Water — 水まわり —

どんな建物にも必要なトイレや洗面所などの水まわりの設備。商業施設では意匠性にもこだわりたい、学校や病院では機能性を最優先したい、といった幅広い条件にも対応が可能です。たとえば床のシートを巻きあげて防汚性を高めながら、壁面の意匠にこだわるという使い方にも対応が可能。

「壁面の清掃のしやすさ」  
「床の水漏れなどへの対策」  
「意匠の選択肢も広げたい」

⋮

床材&エッジバー

デザイン性  
&  
メンテナンス性  
が効果的



エッジバー [ホワイト]  
モールド EBA-1002 / コーナー EBB-2002 / 出隅 EBD-4002  
腰壁 / マティール MBE-251、252、253、254、257、259  
ショップ床 / ウッドライン WBP-413  
共用部床 : ウッドライン WBH-435



エッジバー（ブラック）  
モールド EBA-1005  
腰壁 / ウッドライン WBH-372、375、420、437  
床 / ウッドライン WBH-442、モルタライク 647-702

たとえば  
飲食店に  
必要な条件

## こだわりの必要とされる場でこそ 実力を発揮できるポテンシャル

### Shop — 商業施設 —

商業施設では、建物や店舗のブランドコンセプトによってデザインが大きく変化します。また、小売りや飲食店などでは、業態別に幅広い機能も求められます。こういう場こそ、1000を超える床材のバリエーションと組み合わせることができるエッジバーにとって、持てるポテンシャルを最大限に発揮できるシチュエーションと言えます。

「意匠性にこだわりたい」  
「汚れはすぐに落としたい」  
「傷がつきにくい壁がいい」

⋮

床材&エッジバー

**デザイン性  
&  
耐久性**

が効果的

## Edge Bar × Wood Pattern



シャンパン EBA-1003



ウッドライン WBH-428

### Other Combination

〈その他の組み合わせ例〉

ブラウン EBA-1004



ウッドライン WBH-372

※2023年5月31日をもって  
エッジバー・ヘアライン製品の販売を終了いたします。

エッジバー × 木目調タイル 組み合わせ例



ブラック EBA-1005



Other  
Combination  
〈その他の組み合わせ例〉

ブラック EBA-1005



## Edge Bar × Wood Pattern



ヘアライン EBA-1001




ウッドライン WBH-431

### Other Combination

〈その他の組み合わせ例〉

ホワイト EBA-1002




ウッドライン WBF-460

※2023年5月31日をもって  
エッジバー・ヘアライン製品の販売を終了いたします。

エッジバー × 木目調タイル 組み合わせ例



ホワイト EBA-1002



ウッドライン WBF-404

### Other Combination

〈その他の組み合わせ例〉

上下への施工でデザイン性を向上  
床面のわずかな不陸を  
目立たせないように工夫された形状




エッジバーは、腰壁の上端だけでなく下部にも施工することで、よりデザイン性を高めることが可能。フロアの美観向上に大きく貢献します。また、下部に施工した場合に、できるだけ床面の不陸を目立たなくする工夫として、バー上面にわずかに角度をつけて前方に傾斜する形状としています。

## Edge Bar × Stone Pattern



ヘアライン EBA-1001



マティル MBE-144

### Other Combination

〈その他の組み合わせ例〉

ヘアライン EBA-1001



モルタルライク 647-704

※2023年5月31日をもって  
エッジバー・ヘアライン製品の販売を終了いたします。

エッジバー × 石目調タイル 組み合わせ例



ホワイト EBA-1002



マティル MBE-151

Other  
Combination

〈その他の組み合わせ例〉


シャンパン EBA-1003



マティル MBS-204

# Edge Bar × Stone Pattern

エッジバー × 石目調タイル 組み合わせ例



エッジバー × 長尺シート 組み合わせ例



※この施工例はシートを使用しています。

シャンパン EBA-1003



## Other Combination

〈その他の組み合わせ例〉

ブラウン EBA-1004



※2023年5月31日をもって  
エッジバー・ヘアライン製品の販売を終了いたします。

## Edge Bar × Vinyl Sheet

エッジバー × 長尺シート 組み合わせ例



ブラウン EBA-1004



マティル MBE-217

Other  
Combination

〈その他の組み合わせ例〉

ブラック EBA-1005




マティル MBU-272

デザイン性：細身のボディで空間のイメージをくずすことなく存在感を発揮します

高品質：金属調の質感とエッジの効いたボディで高い質感を誇ります

組み合わせ：2mm~3mm厚までのタイル、シートと自在に組み合わせてご利用いただけます

## ■モール



**2023年5月31日 販売終了**

ヘアライン EBA-1001

ホワイト EBA-1002


シャンパン EBA-1003

ブラウン EBA-1004

ブラック EBA-1005

## 価格・規格

価格 (工事費別)	2,000円 / 1本 (両面テープ付き)
寸法	厚さ 6.2mm × 幅 17mm × 長さ 1,800mm
色数	5色
梱包	10本 / 紙管
重量	0.88kg / 管




※改良改善のため、予告なく仕様・部材を変更することがあります。

※この見本帳の表示価格には消費税は含まれておりません。 ※この見本帳と現物の色調には多少の違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。

※2023年5月31日をもって  
エッジバー・ヘアライン製品の販売を終了いたします。


## ■出隅



価格：  
**1,000円** / 1本  
(両面テープ付き)

寸法	厚さ 6.2mm × 幅 17mm × 長さ 300mm
色数	5色
梱包	10本 / 紙箱
重量	0.15kg / 箱


## ■入隅



価格：  
**1,000円** / 1本  
(両面テープ付き)

寸法	厚さ 6.2mm × 幅 17mm × 長さ 300mm
色数	5色
梱包	10本 / 紙箱
重量	0.15kg / 箱

## ■コーナー



価格：**1,400円** / 1本  
(両面テープ付き)

寸法	長さ 1,200mm
色数	5色
梱包	10本 / 紙箱
重量	0.84kg / 管

## ■工法

下地	部材	エッジバーの 取り付け	壁面への 床材接着
石膏ボード 合板 など	モール	両面テープ	セメント VG
	入隅		
	出隅		
	コーナー		


※出隅、入隅は必ず直角になるような壁面でご使用ください。

## ■用途

建物：医療・福祉施設、商業施設 など  
部位：廊下、居室 など

## ■品番一覧

商品名	カラー	001 / ヘアライン	002 / ホワイト	003 / シャンパン	004 / ブラウン	005 / ブラック
モール		EBA-1001	EBA-1002	EBA-1003	EBA-1004	EBA-1005
コーナー		2023年5月31日 販売終了	EBB-2002	EBB-2003	EBB-2004	EBB-2005
入隅		EBC-3001	EBC-3002	EBC-3003	EBC-3004	EBC-3005
出隅		EBD-4001	EBD-4002	EBD-4003	EBD-4004	EBD-4005




### 上下に施工

既存の床面をそのまま生かしながら、エッジバーと床材を壁面に施工することで空間のイメージを一新できます。下部に施工した際、隙間が目立たないように角度をつけていますが、不陸があると目立ちやすい場合がありますので、ご注意ください。

想定される施工場所

オフィス/商業施設/医療・福祉施設廊下 など




### 上側のみ施工

床材を使用した腰壁の上部のみにエッジバーを施工する方法です。下部にカーペットなどを組み合わせることで下部の隙間などは手軽に隠すことができます。

想定される施工場所

オフィス/商業施設/医療・福祉施設廊下 など



### 上下施工+シート巻き上げ

床に使用したシートを巻き上げ、その上部にエッジバーを施工します。シートで床に清掃性を持たせながら、腰壁でデザイン性を発揮することができます。

想定される施工場所

商業施設/医療・福祉施設/水まわり など



## 01. 下地調整

- ① 壁面に段差や未処理の釘頭があると、エッジバーと壁面に隙間が空くおそれがありますので、下地は平滑に仕上げてください。
- ② 壁紙（クロス）が施工されている場合は、剥がしてください。


施工に適した壁下地の種類	
施工可能な壁下地	施工前に処理が必要な壁下地
石膏ボード／合板パネル	塗り壁／ペンキ／モルタル

## 02. 表面の清掃

- ① 接着力維持のため、施工する壁面のホコリや油分を除去してください。


## 03. 出隅（入隅）の貼り付け

- ① 基準線を決められた高さに墨打ちする。
- ② 材料裏面の離形紙を剥がして、基準線に沿って出隅、もしくは入隅を施工してください。
- ③ 施工後は表面に傷を付けないよう十分注意しながら、圧着してください。
- ④ 出隅、入隅とも曲げ部分があるので、十分注意して取り扱い願います。




## 04. コーナーの貼り付け

- ① 材料裏面の離形紙を剥がして、コーナーの端部が見えないよう、出隅に合わせて施工してください。
- ② 施工後は表面に傷を付けないよう十分注意しながら、圧着してください。



## 05. モールの貼り付け

- ① 材料裏面の離形紙を剥がして、基準線に合わせて施工してください。
- ② 施工後は表面に傷を付けないよう十分注意しながら、圧着してください。



### ■切断加工について

- ① カッターなどの身近な工具でのカットが可能です。
- ② 垂直にカットしてください。
- ③ ケガをしないよう、また製品に傷を付けないよう十分に注意してカットしてください。


### ■壁面への床材の接着について

- 接着剤はセメント VG をご使用ください。  
 ※施工環境によって使用が困難な場合は、別途ご相談ください。

## 田島ルーフィング株式会社

<https://tajima.jp>

東京/〒101-8575 東京都千代田区岩本町3-11-13	TEL.03-5821-7760
大阪/〒550-0003 大阪市西区京町堀1-10-5	TEL.06-6441-5951
札幌/〒060-0042 札幌市中央区大通西6-2-6	TEL.011-231-8261
盛岡/〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通15-20	TEL.019-622-3532
仙台/〒980-0021 仙台市青葉区中央1-6-35	TEL.022-222-6413
北関東/〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-49-8	TEL.048-640-7320
千葉/〒260-0032 千葉市中央区登戸1-26-1	TEL.043-245-9911
横浜/〒231-0012 横浜市中区相生町6-113	TEL.045-212-4431
金沢/〒920-0025 金沢市駅西本町1-14-29	TEL.076-231-5741
新潟/〒950-2042 新潟市西区坂井967-2	TEL.025-211-0345
静岡/〒422-8057 静岡市駿河区見瀬161-1	TEL.054-281-8931
名古屋/〒460-0008 名古屋市中区栄1丁目9-16	TEL.052-220-0970
広島/〒730-0029 広島市中区三川町2-10	TEL.082-242-9300
高松/〒760-0073 高松市栗林町2-8-1	TEL.087-862-8698
福岡/〒810-0041 福岡市中央区大名2-4-35	TEL.092-712-9141



床の情報とトータルなソフトを提案するショールームへぜひお越しください。

東京ショールーム TOKYO SHOWROOM ELab 〒101-8575 東京都千代田区岩本町3-11-13 TEL.03-5821-7746 A.M10:00～P.M5:30(土・日・祝日休館)	大阪ショールーム OSAKA SHOWROOM 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-10-5 TEL.06-6441-5951 A.M9:30～P.M5:00(土・日・祝日休館)
---	--

- このカタログに掲載の商品は、2017年2月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページでご確認いただくようお願い申し上げます。
- 商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と若干異なる場合があります。(掲載写真に合成写真を含みます。)
- このカタログに記載されている、全ての表示価格には消費税を含んでおりません。
- 不要となった見本帳類につきましては、都道府県知事等の許可を得た、産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼していただけるようお願いいたします。

2017年2月現在

1版

HO-6C-1702-6A-5A